



## Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3), Fúró Ø: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787001 10
GTIN	4058546287351
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel**. A **központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

#### Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

#### Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

### Műszaki leírás

Fúró Ø	10 mm
Spirálhossz	60 mm
Teljes hossz	120 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró

