



Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3), Fúró Ø: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787001 12
GTIN	4058546287382
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel**. A **központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

Műszaki leírás

Fúró Ø	12 mm
Spirálhossz	90 mm
Teljes hossz	150 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró

