



Keményfém univerzális fúró készlet, 1/4 col (E 6,3), Fúró Ø: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787011 8
GTIN	4058546287405
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

Tartalma:

Fúró 787001 sz.: 1–1 db 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12 méret

Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

Műszaki leírás

Fúró Ø	4 - 10 mm
Fúrók száma	8

Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró

Tartozék

Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 12 mm	787001 12
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787001 8
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787001 10
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787001 5
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787001 6
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787001 4