

**Garant****Kesztyű pár MASTER CUT C OIL+, Kesztyűméret: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094422 12
GTIN	4062406574222
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A teljes nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és ennek köszönhetően nagyon jól használható olajos környezetben. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.

**GARANT MASTER CUT C OIL+.** Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű C vágásvédelmi szinttel. Tökéletesen alkalmas **olajos munkakörnyezetben magas vágásveszéllyel**, például forgácsoló gépeknél.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű