

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT C OIL, Kesztyűméret: 12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094418 12 |
| GTIN | 4062406574185 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötésteknológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A 3/4-es nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és nagyon jól használható nedves és olajos környezetben is. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.

GARANT MASTER CUT C OIL. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű C vágásvédelmi szinttel. Jól használható **olajos munkakörnyezetben magas vágásveszéllyel**, például forgácsoló gépeknél.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Sorozat | MASTER CUT |
| Kesztyű tulajdonságai | Megerősített hüvelykujj hajlat |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kötéstechnológia | 18G |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| Hordozóanyag | HPPE |
| Bevonat | Nitril |
| Bevonat változat | 3/4 bevonat |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | szürke / fekete |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | C |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |