

Mitutoyo**Mérőprojektor kijelzővel és objektívvel PJ-PLUS, Típus: P1010A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Árucikk kategória	44C

Leírás**Kivitel:**

Profilprojektor kis- és nagyméretű munkadarabok **pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Univerzális készülék** a gyártás területén, laborban, ellenőrzéshez és köszörűs műhelyben történő felhasználáshoz.

- **Standard objektív, 10-szeres. 20-, 50-szeres és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre.**
- **Vertikális, forgatható 315 mm-es szátkeresztes képernyő beépített digitális szög kijelzővel, átkapcsolható fok és decimális leolvasással.**
- **A telecentrikus megvilágító rendszer garantálja a képmező vertikális és egyenletes megvilágítását.**
- **A fokozatmentesen fényerő szabályozható LED átvilágítás és rávilágítás hosszú élettartamot biztosít csekély áramfogyasztás mellett.**
- **A ventilátor nélküli kialakítás megakadályozza a szennyeződések bejutását a készülékbe.**
- **Masszív koordináta mérőasztal, mindkét tengely irányába gyorsállítással.**
- **A beépített digitális kijelző (adatkimenettel) biztonságos és hibátlan mérést garantál.**
- **Hosszok, szögek, görbék és rádiuszok mérésére.**

Tartalom:

10-szeres objektív, vakításvédelem, fedél és hálózati kábel.

Opcionális tartozék:

Vágóél tisztító 354788 sz.

Figyelem:

További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok vagy élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egység külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab tömeg	10 kg
Súly	114 kg
Méréstartomány x-tengely	100 mm
Sorozat	PJ-PLUS
Hossz	742 mm
Képernyő Ø	315 mm
Magasság	1093 mm
Szélesség	575 mm
Leolvasás	0,001 mm
Energiaellátás	Vezetékes
y tengely mérésstartománya	100 mm
Digitális kijelző	igen
Megvilágítás	LED
Termék fajtája	Profilprojektor