

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 40B2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonomiai és biztonsági funkcióval.

- **7 fokal dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**
- **Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.**
- **Innovatív design számos ergonomiával és biztonsági elemekkel.**
- **Nem vezetőképes teljes műanyag szerkezet.**
- **Extrém felhasználási területekre és környezethez alkalmas.**
- **A dob 7°-os dőlésű a víz könnyebb lefolyása érdekében.**
- **3 év gyártói garancia.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Kábel színe	narancssárga
IP védettségi osztály	IP 54
Kábel anyaga	Páncélkábel
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábelhossz	40 m
Kábel kategória	H07BQ-F
Energiaellátás	Vezetékes
Csatlakozó aljzatok száma	4
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Névleges feszültség	250 V
Kábel szerkezete	3G2,5
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob