

Garant**CCGT 030101, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 268090 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406575465 |
| Árucikk kategória | 211 |

Leírás

CCGT 030101 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VF

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,4 mmElőtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 150 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 0,4 mm |
| Minőség | HB7125-1 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Sarokrádiusz | 0,1 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 150 m/min |
| Forgácstörő | VF |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Váltólapka ISO kód | CCGT 030101 |
| Fő felhasználás | M |
| Előtolás f | 0,03 - 0,2 mm/ford, |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |