

**Garant****CCGT 030102, Minőség: HB7025-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Árucikk kategória	211

## Leírás

CCGT 030102 HB7025-1 Minőség: HB7025-1

Forgácstörő: SF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 180 m/min

Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Forgácstörő	SF
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Minőség	HB7025-1
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz