

**Garant****DCGT 04T002, Minőség: HB7025-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DCGT 04T002 HB7025-1 Minőség: HB7025-1

Forgácstörő: SF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	SF
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	HB7025-1
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 180 m/min

Váltólapka ISO kód	DC.T 11T308
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz