

Garant**DCGT 04T002, Minőség: HB7125-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCGT 04T002 HB7125-1 Minőség: HB7125-1
Forgácstörő: VF
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,4 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 150 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7125-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	VF
Sarokrádiusz	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,4 mm
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DC.T 11T308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 150 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz