

**Garant****CCGT 030102, Minőség: HB7125-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Árucikk kategória	211

## Leírás

CCGT 030102 HB7125-1 Minőség: HB7125-1

Forgácstörő: VF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmElőtolás  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 150 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 150 m/min

Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7125-1
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	VF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz