



## Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 420NNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657320 420N
GTIN	4580135820620
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. Recézett fém markolattal.

#### Fixen beépített irányváltós racsní.

#### Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

#### Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

Hozzávaló beállító szerszám 657325 sz.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	970 mm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	60 - 420 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Súly	3100 g
Maximális nyomaték	420 Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Sorozat	QSP
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	900 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Méréstechnika	mechanikus
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Kalibrálás	O7
Kalibrálás	O7
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020090 1000
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

## Tartozék

Beállító kulcs Típus 3	657325 3
Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 400 Nm	654460 400