

**Garant**
**VHM T-horonymaró, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Árucikk kategória	11X

**Leírás**
**Kivitel:**

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

**Figyelem:**

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

A teljes fogáshosszig 50%-os  $f_z$  előtolást alkalmazzon.

Típus: N

Fogak száma Z: 6

Fogak száma Z: 6

DIN 650T-hornyokhoz: 6 mm

Nyak Ø  $D_1$ : 5 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø  $D_s$ : 10 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Vágóél Ø $D_c$	12,5 mm
DIN 650T-hornyokhoz	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Fogak száma Z	6
Nyak Ø $D_1$	5 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	57 mm
Típus	N
Élhossz L <sub>c</sub>	6 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 851
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	d11
Spirálszög	12 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró