

**Csúszásgátló padlójelölő szalag Vastagság 0,72 mm, Típus: CLEAR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	964970 CLEAR
GTIN	4042448841964
Árucikk kategória	97M

Leírás**Kivitel:**

tesa® **csúszásgátló 60950-60953** öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Nagyon erős ragasztóerő sokféle felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll. A ragasztószalagok ásványi részecskékkel (alumínium-oxid) bevont PVC hordozóból állnak. Akár 2 évig tartós csúszásgátló hatás normál igénybevétel mellett.

Szabvány:

DIN 51130, DIN 67510.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: Átlátszó

Hossz: 15 m

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 0,81 mm

Műszaki leírás

Hőálló max.	-5 - 50 °C
Festék	Átlátszó
Különlegesség	kézzel téphető

Különlegesség	nedvességálló
Szélesség	25 mm
Vastagság	0,81 mm
Felhasználás	Jelölés
Ragasztóerő acélon	58 N/mm
Tágulási képesség	25 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hossz	15 m
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztó massa	akrilát
Termék fajtája	Padló jelölőszalag