



## Heavy Duty ragasztószalag Hossz 18 m, Típus: BLACK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964980 BLACK
GTIN	4042448572721
Árucikk kategória	97M

### Leírás

#### Kivitel:

**tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954** öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. **R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.**

#### Szabvány:

DIN 51130.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: fekete

Hossz: 18 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 1,36 mm

### Műszaki leírás

Szakítószilárdság	400 N/mm
Felhasználás	Jelölés

Hordozóanyag	PVC fólia
Szélesség	50 mm
Hossz	18 m
Festék	fekete
Tágulási képesség	35 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Ragasztóerő acélon	70 N/mm
Hőálló max.	80 °C
Különlegesség	kézzel téphető
Ragasztó massa	akrilát
Vastagság	1,36 mm
Termék fajtája	Padló jelölőszalag