

**Heavy Duty ragasztószalag Hossz 18 m, Típus: B/Y****Rendelési adatok**

Rendelés száma	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Árucikk kategória	97M

Leírás**Kivitel:**

tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. **R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.**

Szabvány:

DIN 51130.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: fekete / sárga

Hossz: 18 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 1,36 mm

Műszaki leírás

Vastagság	1,36 mm
Hőálló max.	80 °C

Tágulási képesség	35 %
Szakítószilárdság	400 N/mm
Ragasztóerő acélon	70 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Felhasználás	Jelölés
Szélesség	50 mm
Festék	fekete / sárga
Különlegesség	kézzel téphető
Hordozóanyag	PVC fólia
Hossz	18 m
Ragasztó massa	akrilát
Termék fajtája	Padló jelölőszalag