

**Heavy Duty ragasztószalag Hossz 50 m, Típus: GREY****Rendelési adatok**

Rendelés száma	964981 GREY
GTIN	4042448572110
Árucikk kategória	97M

Leírás**Kivitel:**

tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. **R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.**

Szabvány:

DIN 51130.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: szürke

Hossz: 50 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 1,36 mm

Műszaki leírás

Festék	szürke
Ragasztóerő acélon	70 N/mm

Hossz	50 m
Felhasználás	Jelölés
Szélesség	50 mm
Tágulási képesség	35 %
Hőálló max.	80 °C
Ragasztó massa	akrilát
Hordozóanyag	PVC fólia
Vastagság	1,36 mm
Különlegesség	kézzel téphető
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Szakítószilárdság	400 N/mm
Termék fajtája	Padló jelölőszalag