



Áramelosztó, Típus: CEE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Kimeneti csatlakozó aljzat önzáró fedéllel. A robusztus, műanyag bevonatú acélcső szerkezet stabilitást biztosít és ezen felül védi a házat. A ház ezen felül ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik. Az olajálló gumikábel kényelmesen feltekerhető az arra szolgáló szerkezetre. Ezen felül a 30 mA FI személyvédő kapcsoló és a lezárható védőfedél nagyobb biztonságot jelent a munkaállomáson.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Kábel színe	fekete
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 44
Magasság	250 mm

Hálózati feszültség	400 V
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	4
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A	1
Súly	8,25 kg
Szélesség	320 mm
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/32 A	2
Kábelhossz	2 m
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Energia elosztók