

## Pneumatikus hidraulikus szegecslő készülék, Típus: RAC182



### Rendelési adatok

Rendelés száma	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Árucikk kategória	72E

### Leírás

#### Kivitel:

Üzemi nyomás 6 – 7 bar. Levehető túskefelfogó tartály. Nagy teljesítményű és megbízható szegecslő készülék. Gyorsan és megbízhatóan szegecsel az erős szorítópofa rendszernek köszönhetően (nem csúszik meg a szegecsen). Változóan beállítható elszívás a levágott szegecstüske eltávolításához a felfogó tartályba.

#### Tartalom:

Szájnyílások (alkalmas acélhoz, nemesacélhoz, aluhoz, vörösrézhez): 2,4; 2,4-3,4 és 4,8 mm. Szegecslő fej (alkalmas aluhoz): 6 mm. 1 palack hidraulikaolaj, 50 ml.

### Műszaki leírás

Súly	1,7 kg
Max. popszegecselés aluban	6 mm
Tömlőcsatlakozás	8 mm
Emelési magasság	20,5 mm
Beütési erő 6 bar-nál	10500 N
Maximális túske Ø	3,5 mm

Szegecsenkénti levegő-felhasználás	5,1 l
Max. popszegecselés minden anyagban	4,8 mm
Üzemi nyomás	6 - 7 bar
Termék fajtája	Popszegecselő készülék