



Akkus kompresszor, Típus: M18FAC



Rendelési adatok

Rendelés száma	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

M18 FUEL™ akkus kompresszor. 2,8 bar sűrített levegővel és 48 l/m tényleges szállítási mennyiséggel működtethetőek a szögbelövők és a tűzőgépek. Hangnyomásszint csak 68 db(A) a kellemes munkafeltételek érdekében.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélküli verzió.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.

Hozzávaló akkus induló készletet a 073833 sz. M18HNRG12 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	14,4 kg
Teljesítményfelvétel	0,4 kW
Maximális nyomás (levegő)	9,31 bar
Maximális szívóteljesítmény	126 l/min
Gyártó jelölése	M18FAC

Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Szélesség	500 mm
Maximális töltőteljesítmény	74 l/min
Hossz	500 mm
Magasság	500 mm
Nyomástartály térfogata	7,6 l
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Kompresszor

Tartozék

Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12