



## CoAE menesztőtárcsa, HM lapokkal Balos forgás, Munkatartomány Ø: 26-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	327651 26-50
GTIN	4019208501451
Árucikk kategória	33I

### Leírás

#### Kivitel:

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatók meg.

**A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő**, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Menesztőtárcsák **cserélhető keményfém menesztőlapkákkal**.

#### Felhasználás:

A 327541 sz. készletek helyettesítéseként ill. a munkatartomány bővítéseként.

**Alkalmazható :**

327521 és 327541 sz. alaptest.

**Figyelem:**

A CoAE menesztőtárcsák a régi CoA rendszerhez is illenek (sarok megtámasztó dugattyúk).

Befogókör Ø A: 25 mm

Külső Ø B: 43 mm

Hossz C: 30 mm

Hozzávaló központosító csúcs Ø D: 10 mm

**Műszaki leírás**

Munkatartomány Ø	26 - 50 mm
Befogókör Ø A	25 mm
Külső Ø B	43 mm
Hossz C	30 mm
Hozzávaló központosító csúcs Ø D	10 mm
Felhasználás módja	balos
Fogazás	cserélhető
Termék fajtája	Homlokmenesztő