



## Sűrített levegős ellenőrző pumpa 1450, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	814891 1
GTIN	095691500724
Árucikk kategória	86A

### Leírás

#### Kivitel:

A Modell 1450 nyomásvizsgáló pumpával megfelelően ellenőrizhetőek azok a szerelvények, melyeknél nem lehet szivárgás. A pumpa akár 50 bar (725 PSI) nyomású rendszer ellenőrzését is lehetővé teszi.

- **Két fokozatú karos kezelés a rendszer gyors feltöltéséhez és a nyomás létrehozásához.**
- **A nyomást automatikusan fenntartja. Nem kell szelepet kézzel elzárni.**
- **Szűrő bemenet és kimenet a jobb üzembiztonság érdekében.**
- **Alumínium és karbon erősítésű PTFE dugattyús szivattyú a hosszabb élettartam érdekében.**
- **Méreték H×Sz×Ma (720×220×240 mm); térfogat/löket: 37,7 cm<sup>3</sup>.**

#### Felhasználás:

Különösen alkalmas fűtéseknel, sűrített levegős rendszereknél, hűtőrendszereknél, olajszerelvényeknél, sprinkler berendezéseknél és további kis átmérőjű hidraulikus csővezetékeknél való használatra.

#### Figyelem:

Tömítettség ellenőrzése víz, olaj vagy víz és etilén-glikol keverékének felhasználásával.

### Műszaki leírás

Tömlőhossz	1,83 m
Szélesség	220 mm

## Adatlap

Tömlő csatlakozó menet	1/2 col BSPP
Maximális nyomás	50 bar
Maximális hőmérséklet	50 °C
Szállítási teljesítmény löketenként	37,7 cm <sup>3</sup>
Magasság	240 mm
Hossz	710 mm
Súly	6,4 kg
Tartálytérfogat	13,6 l
Termék fajtája	Ellenőrző pumpa