

**Garant****Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

### Figyelem:

**$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	35 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm

Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	3,22 fok
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolációs marás $a_p$	1,6 mm
Felfogó menet M	M12
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,45 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
--	----------