

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	7,45 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	30 mm
Teljes hossz L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Vágóélek száma Z	2

belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Interpolációs marás a_p	0,7 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
----------------------------------------------	----------