



## Tartó gyémánt simító hegyekhez Billenthető fej, Szárméret: 10-16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Árucikk kategória	29M

### Leírás

**Kivitel:**

Billenthető szerszámfej (állítási tartomány  $\pm 90^\circ$ ).

**Előny:**

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.

**Felhasználás:**

Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

**Nem megszakított kontúrok** (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) valamint sík felületek simításához. Vállig történő felhasználáshoz is alkalmas.

**Pontosság:**

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.

**Tartalom:**

10-es szárméret 12 mm  $\times$  12 mm és 16 mm  $\times$  16 mm szár adapterrel.

**Figyelem:**

A gyémánt görgöző hegyeket külön kell megrendelni!

**Figyelem:**

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

### Műszaki leírás

Szárméret

10 - 16 mm

Termék fajtája

Simító szerszám