



Tartó gyémánt simító hegyekhez Billenthető fej, Szárméret: 16-25



Rendelési adatok

Rendelés száma	291405 16-25
GTIN	4030741903182
Árucikk kategória	29M

Leírás

Kivitel:

Billenthető szerszámfej (állítási tartomány $\pm 90^\circ$).

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Felhasználás:

Akár 65 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

Nem megszakított kontúrok (konvex, konkáv, hengeres, kúpos) valamint sík felületek simításához. Vállig történő felhasználáshoz is alkalmas.

Pontosság:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Tartalom:

16-os szárméret 20 mm \times 20 mm és 25 mm \times 25 mm szár adapterrel.

Figyelem:

A gyémánt görgöző hegyeket külön kell megrendelni!

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.

Műszaki leírás

Szárméret	16 - 25 mm
Termék fajtája	Simító szerszám