

Garant
VHM íves reteszhorony maró, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 28,5X5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208025 28,5X5
GTIN	4045197199133
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületek alaköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Teli horony: f_z ha $a_p = 0,25 \times D$.

Típus: N

Fogak száma Z: 10

Fogak száma Z: 10

Íves reteszekhez DIN 6888: 5,0×11,0 mm

Nyak Ø D₁: 8,5 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm²: 0,04 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,04 mm
Íves reteszekhez DIN 6888	5,0×11,0 mm
Vágóél Ø D _c	28,5 mm
Fogak száma Z	10
Nyak Ø D ₁	8,5 mm

Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	63 mm
Típus	N
Élhossz L_c	5 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges \varnothing	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró