

Garant
VHM száras szögmaró, Form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	208035 20
GTIN	4045197269829
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Szögtűrés ±8'.

Figyelem:

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

 A teljes fogáshosszig 50 %-os f_z előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 8

Fogak száma Z: 8

 Nyak Ø D_1 : 7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

 Szár Ø D_s : 12 mm

 Élhossz L_c : 5 mm

 Előtolás f_z acélban < 900 N/mm²: 0,042 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	20 mm
Fogak száma Z	8
Előtolás f_z acélban < 900 N/mm ²	0,042 mm
Nyak Ø D_1	7 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Teljes hossz L	63 mm

Élhossz L _c	5 mm
Alak	C
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró