

**Garant****VHM gravírmáró 60°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208040 3
GTIN	4045197129055
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Felhasználás:**

Kontúrok gravírozásához.

**Figyelem:** $f_z$  ha  $a_e = 1,0 \times D$ **Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Vágóél Ø $D_c$	3 mm
Fogak száma Z	1
Szár Ø $D_s$	3 mm
Élhossz $L_c$	15 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Kúpsüllyesztő csúcshög	60 fok

belső hűtés	nem
Szártúrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		