

Garant**VHM száras szögmaró, Form C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208035 22
GTIN	4045197269836
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**Szögtűrés $\pm 8'$.**Figyelem:**

Vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

A teljes fogáshosszig 50 %-os f_z előtolást alkalmazzon.

belső hűtés: nem

Fogak száma Z: 8

Fogak száma Z: 8

Nyak $\varnothing D_1$: 8 mm

Teljes hossz L: 67 mm

Szár $\varnothing D_s$: 12 mmÉlhossz L_c : 6 mmElőtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm**Műszaki leírás**

Vágóél $\varnothing D_c$	22 mm
Fogak száma Z	8
Nyak $\varnothing D_1$	8 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Teljes hossz L	67 mm

Élhossz L _c	6 mm
Alak	C
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 1833
Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Ujjmaró