

Garant**Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191530 30
GTIN	4045197103512
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Többélű maró. Nem centrum élű.

Excentrikus hátraköszörülés.**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	30 mm
Fogak száma Z	7
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,055 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L	166 mm
Élhossz L _c	90 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B

Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		