

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	35 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	68 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,79 fok
Ø D ₃	25 mm

Vágóélek száma Z	3
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	22,45 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.10T3M0T
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2
--	----------