

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Vágóél Ø D _c	32 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	52 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a _p	4 mm
Ø D ₃	20 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,84 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	16,94 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Felfogó menet M	M16
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	219878 2