

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
8/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Szár Ø D _s	8 mm
Lapkaméret	6 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Kés ISO kódja	A08H SCLCR/L06
Sorozat	GARANT Master
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés