

**Garant**
**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/4mm**


## Rendelési adatok

Rendelés száma	212018 42/4
GTIN	4062406576639
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

### Figyelem:

**$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,79 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	26,94 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Beállítási szög $\kappa$	15 - 30 fok

belső hűtés	igen
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Interpolációs marás $a_p$	4 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	72 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
----------------------------------------------	----------