

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:  
10/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L <sub>3</sub>	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	125 mm
Kés ISO kódja	A10K SCLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés