

Garant
Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/6mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,94 fok
Interpolációs marás a_p	4 mm
Interpolációs marás Ø D_{\max}	130 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Ø D_3	54 mm

Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	6
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	50,94 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
--	----------