

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L12
Fejhossz L ₁	43 mm
Teljes hossz L	200 mm
Sorozat	GARANT Master
Lapkaméret	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Középtolódás L ₃	13,5 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés