

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:  
16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	31 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Sorozat	GARANT Master
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	A16Q SCLCR/L09
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés