

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:  
25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	43 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Sorozat	GARANT Master
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	13,5 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L09
Lapkaméret	9 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés