

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	18 mm
Sorozat	GARANT Master
Szár Ø D _s	20 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Középtelődés L ₃	11 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Lapkaméret	9 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés