

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
12/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	7 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Lapkaméret	6 mm
Fejhossz L ₁	24,3 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Sorozat	GARANT Master
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12L SCLCR/L06
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés