



Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: 18V-7



Rendelési adatok

Rendelés száma	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Extrém nagy teljesítményű 18 V akkus sarokcsiszoló kompakt felépítéssel.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, védőburkolattal, felfogó karimával, felfogó anyával, segédmarkolattal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Lágy indulás	nem
Max. vibráció EN szerint	7 m/s ²
Éberségi kapcsoló	nem
Gyártó jelölése	GWS 18V-7
Maximális vágási mélység	34 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Kickbackstop	nem
Súly	2,3 kg
Túlterhelés elleni védelem	igen
Energiaellátás	Akkus
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Termék fajtája	Sarokcsiszoló