

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
10/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	6 mm
Lapkaméret	6 mm
Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Kés ISO kódja	A10K SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés