

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
16/09mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260031 16/09  |
| GTIN              | 4062406576721 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Középtelődés L <sub>3</sub>            | 9 mm                   |
| Teljes hossz L                         | 180 mm                 |
| Sorozat                                | GARANT Master          |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 18 mm                  |
| Váltólapka csavar készlet              | 269028 8               |
| Kés ISO kódja                          | A16Q SCLCR/L09         |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 15 mm                  |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 16 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka                   | CC.. 09T3..            |
| Fejhossz L <sub>1</sub>                | 31 mm                  |
| Lapkaméret                             | 9 mm                   |
| Szabvány                               | DIN 8024               |
| Felhasználás módja                     | balos                  |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 3×D                    |
| belső hűtés                            | igen                   |
| Felhasználás                           | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés