

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	200 mm
Középeltolódás L ₃	11 mm
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szár Ø D _s	20 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Befogási magasság L ₂	18 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés