

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Fejhossz L ₁	43 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Sorozat	GARANT Master
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Középtolódás L ₃	13,5 mm
Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L12
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés