

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Sorozat	GARANT Master
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	125 mm
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés