

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szár Ø D _s	12 mm
Középtolódás L ₃	8 mm
Teljes hossz L	140 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Kés ISO kódja	A12L SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Sorozat	GARANT Master
Befogási magasság L ₂	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés